

**Suporte de medição magnético ajuste fino na haste, Tipo: 120SF****Dados do pedido**

Número do pedido	441180 120SF
GTIN	4045197713186
Classe de artigo	42D

Descrição**Modelo:**

Suporte de medição magnético mecânico com aperto central mecânico. As três articulações são todas apertadas com um único punho rotativo. Força de aperto com regulação contínua e alta estabilidade. As articulações esféricas permitem um posicionamento rápido e fácil. Base magnética com interruptor rotativo e base prismática.

Suporte padrão do comparador para haste de fixação Ø 6 mm, Ø 8 mm e prisma de retenção, suporte de comparador com ajuste fino.

Descrição técnica

Comprimento do braço articulado L ₂	51 mm
Comprimento do braço articulado L ₁	56 mm
Força de aderência	320 N
Largura da base magnética	30 mm
carga máxima	2,7 kg
Alcance	178 mm

Altura da base magnética	36 mm
Comprimento da base magnética	36 mm
Rosca de ligação em baixo	M5
Tipo de produto	Suporte de medição

Acessórios

Alojamento para suporte de medição Tipo 2SM	442100 2SM
Alojamento para suporte de medição Tipo CA	442100 CA
Alojamento para suporte de medição Tipo H	442100 H
Alojamento para suporte de medição Tipo K1	442100 K1
Alojamento para suporte de medição Tipo K2	442100 K2
Alojamento para suporte de medição Tipo QR	442100 QR
Alojamento para suporte de medição Tipo 2SM	442104 2SM
Braço articulado 3D Tipo 120	442110 120
Braço articulado 3D Tipo 120	442114 120
Pé de suporte Tipo S	442120 S
Base de tripé com ajuste fino Tipo S	442125 S
Pé de suporte Tipo S	442140 S