


SNMG 120404, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	251142 HB7020
GTIN	4045197711021
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aperas	SS
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Aplicação principal	P
Tipo	HB7020
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 400 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120404
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar