



## Dados do pedido

Número do pedido	085990 150
GTIN	2050001780119
Classe de artigo	08P

## Descrição

### Modelo:

Design compacto, robusto com ímanes permanentes de neodímio. Desempenho ideal, mesmo em caixas de ar grandes, sem zonas de dispersão. Força de rutura certificada (ver **certificado de teste**).

Íman de elevação totalmente encapsulado, compacto e leve com bloqueio de segurança. Construção sólida, fácil de ligar e desligar. Superfície de aderência do íman com 2 polos longitudinais.

### Utilização:

Para um manuseamento e transporte seguros de materiais planos e redondos, (n.º 085990; 085980). Para peças em ferro fundido ou aço, placas, hastes ou tubos. Utilização em armazéns, fundições/fábricas de aço, armazenamento de aço, áreas de construção de ferramentas e de produção.

## Descrição técnica

Medida E	50 mm
Medida A	93 mm
Carga máxima redonda	65 kg

Medida G	26 mm
Medida F	162 mm
Medida B	155 mm
espessura da parede do material mínima redonda	2 mm
espessura da parede do material mínima plana	2 mm
Comprimento máximo plano	2500 mm
Peso	2,6 kg
Medida C	60 mm
Medida D	70 mm
Ø máximo redondo	100 mm
Carga máxima plana	150 kg
Protocolo de teste	Relatório de ensaio do fabricante
Tipo de produto	Íman de elevação de carga