


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	319133 30
GTIN	4045197717245
Classe de artigo	31V

Descrição

Modelo:

- Com bico de pulverização esférico ajustável especial para um arrefecimento ideal da aresta de corte, independentemente da profundidade de penetração.
- A temperatura na extremidade de corte principal e na extremidade de corte lateral é significativamente reduzida e permite um aumento significativo na velocidade de corte.
- Suporte de recorte rígido para lâminas de incisão.
- Aperto da lâmina através da placa de fixação.

Utilização:

Para inserção de lâminas de incisão de diferentes fabricantes.

Instrução:

Bujão roscado para bico de pulverização esférico incluído. Quando se utilizam lâminas de incisão convencionais, a transferência lateral de refrigerante é fechada pela lâmina! As braçadeiras de fixação correspondentes n.º 279840 2 e os parafusos correspondentes n.º 279815 14. Ver lista de peças sobresselentes.

Descrição técnica

indicado para altura de lâmina	32 mm
L ₁	47 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 30
L ₂	70 mm

Ø da haste d ₁	30 mm
Altura H ₁	57,4 mm
Altura H ₂	37 mm
Tipo de produto	Suporte de recorte VDI