



Dados do pedido

Número do pedido	085990 600
GTIN	2050001780133
Classe de artigo	08P

Descrição

Modelo:

Design compacto, robusto com ímanes permanentes de neodímio. Desempenho ideal, mesmo em caixas de ar grandes, sem zonas de dispersão. Força de rutura certificada (ver **certificado de teste**).

Íman de elevação totalmente encapsulado, compacto e leve com bloqueio de segurança. Construção sólida, fácil de ligar e desligar. Superfície de aderência do íman com 2 polos longitudinais.

Utilização:

Para um manuseamento e transporte seguros de materiais planos e redondos, (n.º 085990; 085980). Para peças em ferro fundido ou aço, placas, hastes ou tubos. Utilização em armazéns, fundições/fábricas de aço, armazenamento de aço, áreas de construção de ferramentas e de produção.

Descrição técnica

Medida E	81 mm
espessura da parede do material mínima redonda	6 mm
Medida D	99 mm

Medida C	120 mm
Carga máxima plana	600 kg
Medida B	300 mm
Medida G	49 mm
Medida F	241 mm
Ø máximo redondo	270 mm
Peso	20 kg
Carga máxima redonda	300 kg
Comprimento máximo plano	2500 mm
espessura da parede do material mínima plana	6 mm
Medida A	246 mm
Protocolo de teste	Relatório de ensaio do fabricante
Tipo de produto	Íman de elevação de carga