


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	319132 20
GTIN	4045197716767
Classe de artigo	31V

Descrição

Modelo:

- Com bico de pulverização esférico ajustável especial para um arrefecimento ideal da aresta de corte, independentemente da profundidade de penetração.
- A temperatura na extremidade de corte principal e na extremidade de corte lateral é significativamente reduzida e permite um aumento significativo na velocidade de corte.
- Suporte de recorte rígido para lâminas de incisão.
- Aperto da lâmina através da placa de fixação.

Utilização:

Para inserção de lâminas de incisão de diferentes fabricantes.

Instrução:

Bujão roscado para bico de pulverização esférico incluído. Quando se utilizam lâminas de incisão convencionais, a transferência lateral de refrigerante é fechada pela lâmina! As braçadeiras de fixação correspondentes n.º 279840 2 e os parafusos correspondentes n.º 279815 14. Ver lista de peças sobresselentes.

Descrição técnica

indicado para altura de lâmina	26 mm
L ₁	36 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 20

Ø da haste d_1	20 mm
L_2	55 mm
Altura H_1	47 mm
Altura H_2	29 mm
Tipo de produto	Suporte de recorte VDI