



Dados do pedido

Número do pedido	085990 1200
GTIN	2050001780140
Classe de artigo	08P

Descrição

Modelo:

Design compacto, robusto com ímanes permanentes de neodímio. Desempenho ideal, mesmo em caixas de ar grandes, sem zonas de dispersão. Força de rutura certificada (ver **certificado de teste**).

Íman de elevação totalmente encapsulado, compacto e leve com bloqueio de segurança. Construção sólida, fácil de ligar e desligar. Superfície de aderência do íman com 2 polos longitudinais.

Utilização:

Para um manuseamento e transporte seguros de materiais planos e redondos, (n.º 085990; 085980). Para peças em ferro fundido ou aço, placas, hastes ou tubos. Utilização em armazéns, fundições/fábricas de aço, armazenamento de aço, áreas de construção de ferramentas e de produção.

Descrição técnica

Ø máximo redondo	300 mm
Medida C	140 mm
Medida G	72 mm

Comprimento máximo plano	3500 mm
Medida B	359 mm
Medida A	305 mm
espessura da parede do material mínima redonda	10 mm
espessura da parede do material mínima plana	10 mm
Carga máxima redonda	600 kg
Medida E	112 mm
Medida F	315 mm
Peso	40 kg
Carga máxima plana	1200 kg
Medida D	125 mm
Protocolo de teste	Relatório de ensaio do fabricante
Tipo de produto	Íman de elevação de carga