

## Jogo de escareadores cónicos n.º 150152 com caixa 90°, sem revestimento, Número de rebaixadores: 7



### Dados do pedido

Número do pedido	150312 7
GTIN	4045197717122
Classe de artigo	11M

### Descrição

#### Modelo:

Jogo de fresas cónicas **em cassete**.

Prático para montagem e oficinas.

**Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte**, retificados radialmente em relevo.

Espaços entre dentes cortados de peça inteira.

Haste **também tem 3 superfícies de aperto** para utilização em mandril com 3 mordentes.

#### Utilização:

Fresa cónica de precisão para escareamento cónico sem trepidação.

#### Índice:

cada 1 rebaixador: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

### Descrição técnica

Número de rebaixadores	7
Número de arestas de corte Z	3
Revestimento	sem revestimento
Ângulo da ponta do escareador cónico	90 grau

Óleo de corte	HSS
Norma	DIN 335 C
Haste	Haste com três faces tensoras com h9
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	adequado	70	N
Alumínio (apara curta)	adequado	33	N
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado	28	P
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado	27	P
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	27	P
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

### Acessórios

Escareador cónico de precisão90° Ø exterior Dc 11,5	150152 11,5
Escareador cónico de precisão90° Ø exterior Dc 8	150152 8
Escareador cónico de precisão90° Ø exterior Dc 10	150152 10
Escareador cónico de precisão90° Ø exterior Dc 25	150152 25
Escareador cónico de precisão90° Ø exterior Dc 19	150152 19
Escareador cónico de precisão90° Ø exterior Dc 6	150152 6
Escareador cónico de precisão90° Ø exterior Dc 15	150152 15