

**PRYOR****Dados do pedido**

Número do pedido	085405 1
GTIN	5022044005150
Classe de artigo	08W

**Descrição****Modelo:**

Em aço duro e resistente com gravação mecânica especialmente precisa e limitação de profundidade; centragem exata. Haste calibrada, endurecida. Revestimento especial da cabeça de impacto para uma elevada segurança no trabalho. Embalado em caixa de plástico.

**Punção de precisão de alto desempenho**, quimicamente niquelado, vida útil máxima.

**Letra normal**; significa que o caráter gravado pode ser lido diretamente na peça de trabalho.

**Utilização:**

Para a marcação de materiais com uma **resistência de até 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Peça sobresselente:**

Punções de números individuais com o n.º 085411 tam. altura da letra / caráter, p.ex. N.º085411 tam.3/1.

Punções de números individuais com o n.º085431 tam. altura da letra / caráter, p. ex. n.º 085431 tam. 3/A.

**Instrução:**

Outros punções manuais e mecânicos de diferentes tipos, como p. ex. punções com logótipos da empresa, estão disponíveis a pedido conforme a especificação.

**Descrição técnica**

Altura da letra	1 mm
-----------------	------

Limitação de profundidade	sim
comprimento total	63,5 mm
Espessura da haste	6,35
Tipo de produto	Punção de impacto manual

---

## Acessórios

Suporte de punção de impacto Tipo GRIP	085475 GRIP
--	-------------