

Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 1,5×D, Tipo: 12**Dados do pedido**

Número do pedido	232240 12
GTIN	4045197717726
Classe de artigo	22G

Descrição**Modelo:**

Para furos até precisão IT10.

Com refrigeração interna.

Com ranhuras retas.

Instrução:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

área de $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
\varnothing haste D_s	20 mm
Comprimento útil L_1	18,8 mm
Parafusos tensores	232990 TX7
Comprimento da haste L_s	50 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	1,5×D
Haste	ISO 9766
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX7	232990 TX7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 0,6	211750 0,6
