

Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 1,5×D, Tipo: 13**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 232240 13 |
| GTIN | 4045197717733 |
| Classe de artigo | 22G |

Descrição**Modelo:**

Para furos até precisão IT10.

Com refrigeração interna.

Com ranhuras retas.

Instrução:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Parafusos tensores | 232990 TX8 |
| área de $\varnothing D_c$ | 13 - 17,5 mm |
| \varnothing haste D_s | 20 mm |
| Comprimento útil L_1 | 26 mm |
| Comprimento da haste L_s | 50 mm |
| Número de arestas de corte Z | 2 |
| Versão | 1,5×D |
| Haste | ISO 9766 |
| Refrigeração interior | sim |
| Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |

Acessórios

| | |
|--|------------|
| Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX8 | 232990 TX8 |
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,3 | 211750 1,3 |
