

Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 1,5×D, Tipo: 25**Dados do pedido**

Número do pedido	232240 25
GTIN	4045197717757
Classe de artigo	22G

Descrição**Modelo:**

Para furos até precisão IT10.

Com refrigeração interna.

Com ranhuras retas.

Instrução:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Comprimento útil L_1	52,5 mm
Ø haste D_s	32 mm
Parafusos tensores	232990 TX15
área de Ø D_c	25 - 35 mm
Comprimento da haste L_s	60 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	1,5×D
Haste	ISO 9766
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX15	232990 TX15
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600