

**Elemento de base Haste MK, sem refrigeração interna, 12×D, Tipo: 25****Dados do pedido**

Número do pedido	232270 25
GTIN	4045197717931
Classe de artigo	22G

**Descrição****Modelo:**

Para furos até precisão IT10.

**Instrução:**

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Reduzir os valores de avanço  $f$  em 10% e os valores  $v_c$  em 30%.

**Descrição técnica**

área de $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Comprimento útil $L_1$	300 mm
Parafusos tensores	232990 TX15
Tamanho do cone Morse MK	4
Número de arestas de corte Z	2
Versão	12×D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

**Acessórios**

Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX15	232990 TX15
--	-------------

lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600