

Elemento de base Haste MK, sem refrigeração interna, 12×D, Tipo: 36**Dados do pedido**

Número do pedido	232270 36
GTIN	4045197717948
Classe de artigo	22G

Descrição**Modelo:**

Para furos até precisão IT10. **Com ranhuras retas.**

Instrução:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º **343000-343530**.

Reduzir os valores de avanço f em 10% e os valores v_c em 30%.

Descrição técnica

Parafusos tensores	232990 TX20
área de $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Comprimento útil L_1	432 mm
Tamanho do cone Morse MK	4
Número de arestas de corte Z	2
Versão	12×D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
---	-------------

Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX20	232990 TX20
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
lâmina de 8 mm, com ímãcom alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600