

## Ficha de dados

SWISS TOOLS

### Haste de Suporte de roscar, HSK-T, Ø da haste/Ø D – medida A: 40/25-90mm



#### Dados do pedido

Número do pedido	320102 40/25-90
GTIN	2050001773050
Classe de artigo	36D

#### Descrição

##### Versão:

- Para operações de torneamento eficientes.
- Para processamento de rotação à esquerda e à direita.

##### Utilização:

Para alojamento de cabeças de corte intercambiáveis.

##### Nota:

Cabeças intercambiáveis adequadas, ver n.º 264826 – 264827.

#### Descrição técnica

Projeção medida A	90 mm
Ø da haste	40 mm
Ø D	25 mm
Alojamento	HSK-T
Norma de alojamento	ISO 12164-3
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Haste de barra de mandrilar