

Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 12xD, Tipo: 18**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 232256 18 |
| GTIN | 4045197717801 |
| Classe de artigo | 22G |

Descrição**Modelo:**

Para furos até precisão IT10.

Com refrigeração interna.

Instrução:

Reduzir os valores de avanço f em 10% e os valores v_c em 30%.

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| área de $\varnothing D_c$ | 18 - 24 mm |
| \varnothing haste D_s | 25 mm |
| Comprimento útil L_1 | 288 mm |
| Parafusos tensores | 232990 TX9 |
| Comprimento da haste L_s | 56 mm |
| Número de arestas de corte Z | 2 |
| Versão | 12xD |
| Haste | ISO 9766 |
| Refrigeração interior | sim |
| Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |

Acessórios

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX9 | 674248 TX9 |
| Conjunto de parafusos Torx® 10 peças Acionamento TX9 | 232990 TX9 |
| Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2 | 211750 2,2 |