

Elemento de base Haste MK, sem refrigeração interna, 1,5×D, Tipo: 48**Dados do pedido**

Número do pedido	232257 48
GTIN	4045197717894
Classe de artigo	22G

Descrição**Modelo:**

Para furos até precisão IT10.

Com ranhuras retas.**Instrução:**

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º **343000-343530**.

Descrição técnica

Comprimento útil L_1	97,5 mm
área de $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Parafusos tensores	232990 TX20
Tamanho do cone Morse MK	5
Número de arestas de corte Z	2
Versão	1,5×D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Conjunto de parafusos Torx® 10 peças Acionamento TX20	232990 TX20
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600