

Haste de barra de mandrilar, HSK-T, Ø da haste/Ø D – medida A: 63/32-160mm



Dados do pedido

Número do pedido	320102 63/32-160
GTIN	2050001772923
Classe de artigo	36D

Descrição

Modelo:

- Para operações de torneamento eficientes.
- Para processamento de rotação à esquerda e à direita.

Utilização:

Para alojamento de cabeças de corte intercambiáveis.

Instrução:

Cabeças intercambiáveis adequadas, ver n.º 264826 – 264827.

Descrição técnica

Projeção medida A	160 mm
Ø da haste	63 mm
Ø D	32 mm
Alojamento	HSK-T
Norma de alojamento	ISO 12164-3
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Haste de barra de mandrilar

