

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260906 25/16
GTIN	4045197713278
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Calço	269005 7
Código ISO do suporte	STGCR/L 2525M16
Tamanho da haste	25 mm
Tamanho da placa	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 16T3..
Comprimento da cabeça L ₁	23 mm
Largura funcional L ₄	32 mm
Parafuso para calço	269013 2
Comprimento total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 18	269028 18
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 7	269005 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500