

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260906 20/16
GTIN	4045197713261
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Largura funcional $L_4$	25 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	22 mm
Tamanho da haste	20 mm
Parafuso para calço	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Calço	269005 7
Tamanho da placa	16 mm
Código ISO do suporte	STGCR/L 2020K16
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 16T3..
Comprimento total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 18	269028 18
Calço Tipo 7	269005 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500