

**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261352 20/11
GTIN	4045197713629
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Comprimento da cabeça $L_1$	50 mm
Código ISO do suporte	A20Q SVVCR/L11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Largura do pescoço $L_4$	13,9 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	25 mm
Tamanho da placa	11 mm
Desvio central $L_3$	14 mm
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação $L_2$	19 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	72,5 grau
Profundidade útil T	9,5 mm
Ø haste $D_5$	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500