

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261352 25/16
GTIN	4045197713636
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L_1	62,5 mm
Largura do pescoço L_4	19,5 mm
Código ISO do suporte	A25R SVVCR/L16
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Tamanho da placa	16 mm
Desvio central L_3	20 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	34 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	23 mm
Ângulo de ajuste κ	72,5 grau
Profundidade útil T	13 mm
Ø haste D_5	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinâmométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500