

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
16/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261353 16/11
GTIN	4045197713643
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Largura do pescoço L ₄	11,9 mm
Desvio central L ₃	14 mm
Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	A16M SVVCR/L11
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	23 mm
Comprimento total L	150 mm
Altura de fixação L ₂	15,5 mm
Ângulo de ajuste κ	72,5 grau
Profundidade útil T	9,5 mm
Ø haste D _s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500