

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260907 16/16
GTIN	4045197713285
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Tamanho da placa	16 mm
Largura funcional L ₄	20 mm
Comprimento da cabeça L ₁	22 mm
Tamanho da haste	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 16T3..
Código ISO do suporte	STGCR/L 1616H16
Parafuso para calço	269013 2
Calço	269005 7
Comprimento total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Calço Tipo 7	269005 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 18	269028 18
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
