

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260907 20/16
GTIN	4045197713292
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	22 mm
Tamanho da haste	20 mm
Tamanho da placa	16 mm
Código ISO do suporte	STGCR/L 2020K16
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 16T3..
Largura funcional L ₄	25 mm
Parafuso para calço	269013 2
Calço	269005 7
Comprimento total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 18	269028 18
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 7	269005 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500