

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
20/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261353 20/11
GTIN	4045197713650
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	A20Q SVVCR/L11
Comprimento da cabeça L_1	50 mm
Largura do pescoço L_4	13,9 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Desvio central L_3	14 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação L_2	19 mm
Ângulo de ajuste κ	72,5 grau
Profundidade útil T	9,5 mm
Ø haste D_s	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500