

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261352 16/11
GTIN	4045197713612
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	11 mm
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	23 mm
Comprimento da cabeça L_1	40 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Código ISO do suporte	A16M SVVCR/L11
Desvio central L_3	14 mm
Largura do pescoço L_4	11,9 mm
Comprimento total L	150 mm
Altura de fixação L_2	15,5 mm
Ângulo de ajuste κ	72,5 grau
Profundidade útil T	9,5 mm
Ø haste D_5	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500