

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 16/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260906 16/16
GTIN	4045197713254
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura funcional L_4	20 mm
Código ISO do suporte	STGCR/L 1616H16
Comprimento da cabeça L_1	22 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 16T3..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Tamanho da placa	16 mm
Tamanho da haste	16 mm
Parafuso para calço	269013 2
Calço	269005 7
Comprimento total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 18	269028 18
Calço Tipo 7	269005 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500