

Garant

Barra de mandrilar de aço A.. SVVCL 72,5°, para pastilhas de corte reversíveis VC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261353 25/16
GTIN	4045197713667
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	16 mm
Código ISO do suporte	A25R SVVCR/L16
Desvio central L_3	20 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	34 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Largura do pescoço L_4	19,5 mm
Comprimento da cabeça L_1	62,5 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	23 mm
Ângulo de ajuste κ	72,5 grau
Profundidade útil T	13 mm
Ø haste D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15