

**POMX 10T5ZEER M, HB9640, Tipo: INOX****Dados do pedido**

Número do pedido	213181 INOX
GTIN	4045197714916
Classe de artigo	21A

**Descrição****Modelo:**

Design de pastilha estável (espessura = 5,9 mm).

Geometria positiva de avanço elevado.

Comprimento da lâmina plana: 2 mm para superfícies de alta qualidade.

Particularmente económica graças às 5 arestas de corte.

**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ máx}} = 2,2 \text{ mm}$ .

**Descrição técnica**

Raio de programação com $a_{p \text{ máx}}$ .	4,8 mm
Avanço $f_z$ por dente	1 mm
Tipo	INOX
Número de trocas/cortes	5
Código ISO da pastilha de corte reversível	POMX 10T5ZEER M
Tipo	HB9640

Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		