

POMX 10T5ZEER M, HB9645, Tipo: INOX**Dados do pedido**

Número do pedido	213184 INOX
GTIN	4045197714923
Classe de artigo	21A

Descrição**Modelo:**

Design de pastilha estável (espessura = 5,9 mm).
Geometria positiva de avanço elevado.
Comprimento da lâmina plana: 2 mm para superfícies de alta qualidade.
Particularmente económica graças às 5 arestas de corte.
De preferência, usar em aplicações difíceis (cortes interruptos).

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ máx}} = 2,2 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Tipo	INOX
Raio de programação com $a_{p \text{ máx}}$	4,8 mm
Avanço f_z por dente	1 mm
Número de trocas/cortes	5
Código ISO da pastilha de corte reversível	POMX 10T5ZEER M
Tipo	HB9645

Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		