

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250034 25/12
GTIN	4062406082949
Classe de artigo	21U

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A25X DCLNR/L12
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Tamanho da placa	12 mm
Desvio central L_3	17 mm
Calço	259033 2
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	29,5 mm
Parafuso para calço	259027 2
Comprimento total L	225 mm
Altura de fixação L_2	24,3 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Garra, parafuso, O-ring	259036 1
Ø haste D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar