

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 32/12mm**

Dados do pedido

Número do pedido	250034 32/12
GTIN	4062406082956
Classe de artigo	21U

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A32X DCLNR/L12
Comprimento total L	288 mm
Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	38 mm
Desvio central L_3	22 mm
Parafuso para calço	259027 2
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Tamanho da placa	12 mm
Calço	259033 2
Altura de fixação L_2	31 mm
Garra, parafuso, O-ring	259036 1
Ø haste D_s	35 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar