

Garant**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
25/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250035 25/12
GTIN	4062406082963
Classe de artigo	21U

Descrição técnica

Desvio central L ₃	17 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	29,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Código ISO do suporte	A25X DCLNR/L12
Parafuso para calço	259027 2
Tamanho da placa	12 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Calço	259033 2
Altura de fixação L ₂	24,3 mm
Comprimento total L	225 mm
Garra, parafuso, O-ring	259036 1
Ø haste D _s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar