

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho Vario com caixa 16G, 950 mm de altura, Placa de bambu, 12x20G, Comprimento da placa: 2000/3



Dados do pedido

Número do pedido	922051 2000/3
GTIN	4062406083557
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé com 50 mm de largura com escoramento transversal. Pés com corredeiras de plástico que não danificam o piso. Com 1 pares de esquadros para reforçar. Caixa de gaveta 16G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas mm: 75, 100, 150

Material fornecido:

2 x peças de pé, 1 x par de esquadros, caixa com gavetas, tampo de trabalho.

Acessórios especiais:

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

Pintura:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Número de gavetas	3
-------------------	---

Ficha de dados

Largura útil da gaveta em G	12
Comprimento do tampo de trabalho	2000 mm
Profundidade útil da gaveta em G	20
Série	vario
Altura do módulo de gavetas	400 mm
Peso	107 kg
Altura	950 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	400 kg
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Altura útil do módulo de gavetas	325 mm
Largura do módulo de gavetas	400 mm
Área útil da gaveta em G	12×20
Profundidade do módulo de gavetas	650 mm
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Largura útil da gaveta	300 mm
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	950 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	12×20G
Tipo de produto	Bancada de trabalho

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/922051-2000/3>
