

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho Vario com caixa 16G, 950 mm de altura, Placa multiplex de faia, 12x20G, Comprimento da placa: 1000/6



Dados do pedido

Número do pedido	922134 1000/6
GTIN	4062406083847
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé com 50 mm de largura com escoramento transversal. Pés com corrediças de plástico que não danificam o piso. Com 1 pares de esquadros para reforçar. Caixa de gaveta 16G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Material fornecido:

1 x peça de pé, 1 x par de esquadros, caixa com gavetas, tampo de trabalho.

Acessórios especiais:

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

Pintura:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Ficha de dados

Descrição técnica

Superfície do tampo de trabalho	oleado
Área útil da gaveta em G	12x20
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Peso	107 kg
Profundidade útil da gaveta em G	20
Largura útil da gaveta em G	12
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	800 kg
Número de gavetas	6
Série	vario
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Comprimento do tampo de trabalho	1000 mm
Profundidade do módulo de gavetas	650 mm
Largura do módulo de gavetas	400 mm
Largura útil da gaveta	300 mm
Altura útil do módulo de gavetas	800 mm
Altura	950 mm
Altura do módulo de gavetas	900 mm
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	950 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	12x20G

Ficha de dados

Tipo de produto

Bancada de trabalho

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/922134-1000/6>