

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho Vario com caixa 16G, 950 mm de altura, Plana Eluplan escuro, 12x20G, Comprimento da placa: 1500/7**Dados do pedido**

Número do pedido	922137 1500/7
GTIN	4062406083915
Classe de artigo	9GG

Descrição**Versão:**

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé com 50 mm de largura com escoramento transversal. Pés com corredeiras de plástico que não danificam o piso. Com 1 pares de esquadros para reforçar. Caixa de gaveta 16G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Material fornecido:

1 x peça de pé, 1 x par de esquadros, caixa com gavetas, tampo de trabalho.

Acessórios especiais:

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

Pintura:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Largura útil da gaveta	300 mm
Número de gavetas	7
Altura do módulo de gavetas	900 mm
Altura útil do módulo de gavetas	800 mm
Série	vario
Altura	950 mm
Profundidade útil da gaveta em G	20
Largura do módulo de gavetas	400 mm
Peso	127 kg
Área útil da gaveta em G	12×20
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Comprimento do tampo de trabalho	1500 mm
Largura útil da gaveta em G	12
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	800 kg
Profundidade do módulo de gavetas	650 mm
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	950 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	12×20G
Tipo de produto	Bancada de trabalho

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Tampo de trabalho com cobertura de plástico cinzento-escuro (Eluplan) Comprimento da placa 1500	926241 1500
Peça de pé Altura 900	927000 900
Chapa de nós Tipo 1	927122 1
Caixa 16G, com gavetas Altura/número de gavetas 900/7	927300 900/7
Gaveta Altura frontal das gavetas 100	927500 100
Gaveta Altura frontal das gavetas 150	927500 150
Gaveta Altura frontal das gavetas 200	927500 200
Gaveta Altura frontal das gavetas 75	927500 75