

Garant GRIDLINE

**Bancada de trabalho Vario com caixa 24G, 850 mm de altura, Placa de bambu, 20x20G, Comprimento da placa: 1000/3mm****Dados do pedido**

Número do pedido	922621 1000/3
GTIN	4062406082000
Classe de artigo	9GG

**Descrição****Modelo:**

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé com 50 mm de largura com escoramento transversal. Pés com correições de plástico que não danificam o piso. Com 1 pares de esquadros para reforçar. Caixa de gaveta 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg.

**Equipamento:**

Altura frontal das gavetas mm: 50, 75, 100

**Material fornecido:**

2 x peças de pé, 1 x par de esquadros, caixa com gavetas, tampo de trabalho.

**Acessórios especiais:**

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

**Pintura:**

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

**Instrução:**

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

**Descrição técnica**

Largura útil da gaveta em G	20
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Profundidade do módulo de gavetas	650 mm
Largura do módulo de gavetas	600 mm
Peso	105 kg
Profundidade útil da gaveta em G	20
Altura útil do módulo de gavetas	225 mm
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Área útil da gaveta em G	20×20
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Largura útil da gaveta	500 mm
Número de gavetas	3
Série	vario
Comprimento do tampo de trabalho	1000 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	400 kg
Altura do módulo de gavetas	300 mm
Altura	850 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	20×20G
Tipo de produto	Bancada de trabalho

## Acessórios

Tampo de trabalho, 50 mm de espessura fabricado em bambu laminado cruzado Comprimento da placa 1000	926001 1000
Peça de pé Altura 800	927000 800
Chapa de nós Tipo 1	927122 1
Caixa 24G, com gavetas Altura/número de gavetas 300/3	927600 300/3
Gaveta Altura frontal das gavetas 100	927800 100
Gaveta Altura frontal das gavetas 50	927800 50
Gaveta Altura frontal das gavetas 75	927800 75