

Garant GRIDLINE

**Bancada de trabalho Vario com caixa 24G, 850 mm de altura, Plana Eluplan escuro, 20×20G, Comprimento da placa: 1000/3****Dados do pedido**

Número do pedido	922627 1000/3
GTIN	4062406084462
Classe de artigo	9GG

**Descrição****Versão:**

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé com 50 mm de largura com escoramento transversal. Pés com correições de plástico que não danificam o piso. Com 1 pares de esquadros para reforçar. Caixa de gaveta 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg.

**Equipamento:**

Altura frontal das gavetas mm: 50, 75, 100

**Material fornecido:**

2 × peças de pé, 1 × par de esquadros, caixa com gavetas, tampo de trabalho.

**Acessórios especiais:**

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

**Pintura:**

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

**Nota:**

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

**Descrição técnica**

Área útil da gaveta em G	20×20
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Peso	105 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	400 kg
Largura útil da gaveta em G	20
Altura do módulo de gavetas	300 mm
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Comprimento do tampo de trabalho	1000 mm
Profundidade do módulo de gavetas	650 mm
Número de gavetas	3
Altura	850 mm
Altura útil do módulo de gavetas	225 mm
Largura útil da gaveta	500 mm
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Série	vario
Largura do módulo de gavetas	600 mm
Profundidade útil da gaveta em G	20
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	20×20G
Tipo de produto	Bancada de trabalho

## Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Tampo de trabalho com cobertura de plástico cinzento-escuro (Eluplan) Comprimento da placa 1000	926241 1000
Peça de pé Altura 800	927000 800
Chapa de nós Tipo 1	927122 1
Caixa 24G, com gavetas Altura/número de gavetas 300/3	927600 300/3
Gaveta Altura frontal das gavetas 100	927800 100
Gaveta Altura frontal das gavetas 50	927800 50
Gaveta Altura frontal das gavetas 75	927800 75