

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho Vario com caixa 24G, 850 mm de altura, Placa de bambu, 20x20G, Comprimento da placa: 1500/6mm**Dados do pedido**

Número do pedido	922761 1500/6
GTIN	4062406084943
Classe de artigo	9GG

Descrição**Modelo:**

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé com 50 mm de largura com escoramento transversal. Pés com correições de plástico que não danificam o piso. Com 1 pares de esquadros para reforçar. Caixa de gaveta 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Material fornecido:

1 x peça de pé, 1 x par de esquadros, caixa com gavetas, tampo de trabalho.

Acessórios especiais:

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

Pintura:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Instrução:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Altura do módulo de gavetas	800 mm
-----------------------------	--------

Profundidade útil da gaveta	500 mm
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	800 kg
Altura	850 mm
Área útil da gaveta em G	20×20
Altura útil do módulo de gavetas	700 mm
Largura do módulo de gavetas	600 mm
Profundidade do módulo de gavetas	650 mm
Largura útil da gaveta em G	20
Peso	153 kg
Comprimento do tampo de trabalho	1500 mm
Largura útil da gaveta	500 mm
Número de gavetas	6
Profundidade útil da gaveta em G	20
Série	vario
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	20×20G
Tipo de produto	Bancada de trabalho

Acessórios

Tampo de trabalho, 50 mm de espessura fabricado em bambu laminado cruzado Comprimento da placa 1500	926001 1500
Peça de pé Altura 800	927000 800
Chapa de nós Tipo 1	927122 1
Caixa 24G, com gavetas Altura/número de gavetas 800/6	927600 800/6
Gaveta Altura frontal das gavetas 100	927800 100
Gaveta Altura frontal das gavetas 125	927800 125
Gaveta Altura frontal das gavetas 150	927800 150
Gaveta Altura frontal das gavetas 200	927800 200
Gaveta Altura frontal das gavetas 50	927800 50
Gaveta Altura frontal das gavetas 75	927800 75