

**Cinta abrasiva grão de cerâmica XK870T, 6×305 mm, Granulometria: 120****Dados do pedido**

Número do pedido	558397 120
GTIN	4018875121832
Classe de artigo	56V

Descrição**Modelo:**

Fita abrasiva XK870 com **grão de cerâmica (CER)** autoafiante para um rendimento de lixamento muito elevado e longa vida útil. A camada adicional de lixamento ativo (**TOP Size**) garante uma abrasão sem aquecer e aumenta o desempenho de corte de aparas.

Tecido T (robusto e flexível) para utilização em **máquinas portáteis**.

Utilização:

Para o processamento de todos os aços, especialmente adequada para materiais difíceis de processar, como **aço inoxidável, ligas de níquel, cromo**, titânio, alumínio.

Instrução:

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.

Descrição técnica

Granulometria	120
Série	XK870T

Abrasivo	Corindo de cerâmica
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Largura da cinta abrasiva	6 mm
Comprimento da cinta abrasiva	305 mm
Atributo do nome do produto	6×305 mm
Tipo de produto	Cinta abrasiva

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		