

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho Vario com caixa 24G, porta, altura 850 mm, Placa multiplex de faia, 20×20G, Comprimento da placa: 1500/T2



Dados do pedido

Número do pedido	922784 1500/T2
GTIN	4062406085414
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé com 50 mm de largura com escoramento transversal. Pés com corredeiras de plástico que não danificam o piso. Com 1 pares de esquadros para reforçar. Caixa 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas mm: 75, 75

Altura da porta mm: 525

Número de prateleiras de altura regulável: 1

Material fornecido:

1 × peça de pé, 1 × par de esquadros, caixa com gavetas e porta, tampo de trabalho.

Pintura:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Profundidade do módulo de gavetas	650 mm
Altura do módulo de gavetas	800 mm

Ficha de dados

Largura do módulo de gavetas	600 mm
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Largura útil da gaveta	500 mm
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Comprimento do tampo de trabalho	1500 mm
Número de gavetas	2
Série	vario
Área útil da gaveta em G	20×20
Altura	850 mm
Profundidade útil da gaveta em G	20
Largura útil da gaveta em G	20
Altura útil do módulo de gavetas	700 mm
Superfície do tampo de trabalho	oleado
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	800 kg
Peso	119 kg
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Ângulo de abertura da porta	180 grau
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	20×20G
Tipo de produto	Bancada de trabalho

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/922784-1500/T2>
