

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho Vario com caixa 24G, porta, altura 950 mm, Plana Eluplan escuro, 20×20G, Comprimento da placa: 1500/T3**Dados do pedido**

Número do pedido	922797 1500/T3
GTIN	4062406085490
Classe de artigo	9GG

Descrição**Versão:**

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé com 50 mm de largura com escoramento transversal. Pés com corredeiras de plástico que não danificam o piso. Com 1 pares de esquadros para reforçar. Caixa 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas mm: 75, 75, 100

Altura da porta mm: 525

Número de prateleiras de altura regulável: 1

Material fornecido:

1 × peça de pé, 1 × par de esquadros, caixa com gavetas e porta, tampo de trabalho.

Pintura:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Comprimento do tampo de trabalho	1500 mm
----------------------------------	---------

Profundidade útil da gaveta	500 mm
Área útil da gaveta em G	20×20
Largura útil da gaveta em G	20
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	800 kg
Profundidade do módulo de gavetas	650 mm
Profundidade útil da gaveta em G	20
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Largura do módulo de gavetas	600 mm
Largura útil da gaveta	500 mm
Altura	950 mm
Peso	129 kg
Altura útil do módulo de gavetas	800 mm
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Série	vario
Altura do módulo de gavetas	900 mm
Número de gavetas	3
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	950 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Ângulo de abertura da porta	180 grau
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	20×20G
Tipo de produto	Bancada de trabalho

Acessórios

Pega de empurrar para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Tampa de fecho para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Tampo de trabalho com cobertura de plástico cinzento-escuro (Eluplan) Comprimento da placa 1500	926241 1500
Peça de pé Altura 900	927000 900
Chapa de nós Tipo 1	927122 1
Caixa 24G com porta, com batente à direita / gavetas Altura/número de gavetas 900/3	927610 900/3
Gaveta Altura frontal das gavetas 100	927800 100
Gaveta Altura frontal das gavetas 75	927800 75