

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho Vario com 2 caixas 24G, 950 mm de altura Plana Eluplan escuro, 20×20G, Comprimento da placa: 2000/6+7**Dados do pedido**

Número do pedido	922817 2000/6+7
GTIN	4062406085711
Classe de artigo	9GG

Descrição**Versão:**

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Caixa de gaveta 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas (esquerda) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Altura frontal das gavetas (direita) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Material fornecido:

2 × caixa com gavetas, tampo de trabalho.

Pintura:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Altura	950 mm
Largura do módulo de gavetas	600 mm
Profundidade útil da gaveta em G	20

Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	1000 kg
Altura útil do módulo de gavetas	800 mm
Série	vario
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Comprimento do tampo de trabalho	2000 mm
Peso	227 kg
Número de gavetas	13
Profundidade do módulo de gavetas	650 mm
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Largura útil da gaveta	500 mm
Área útil da gaveta em G	20×20
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Largura útil da gaveta em G	20
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	950 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	20×20G
Tipo de produto	Bancada de trabalho

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
	926241 2000

Tampo de trabalho com cobertura de plástico cinzento-escuro (Eluplan) Comprimento da placa 2000

Caixa 24G, com gavetas Altura/número de gavetas 900/6	927600 900/6
Caixa 24G, com gavetas Altura/número de gavetas 900/7	927600 900/7
Gaveta Altura frontal das gavetas 100	927800 100
Gaveta Altura frontal das gavetas 125	927800 125
Gaveta Altura frontal das gavetas 150	927800 150
Gaveta Altura frontal das gavetas 200	927800 200
Gaveta Altura frontal das gavetas 250	927800 250
Gaveta Altura frontal das gavetas 75	927800 75