

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho Vario com 2 compartimentos, regulador de altura rebatível, altura 850 mm, Plana Eluplan escuro, 20x20G, Comprimento da placa: 1500/6+1T



Dados do pedido

Número do pedido	922827 1500/6+1T
GTIN	4062406085797
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Caixa com regulador rebatível e de altura GARANT integrado n.º 967568 tam. 120, incluindo torno de bancada n.º 967100 tam. 120. Largura da caixa de torno de bancada 16G, incluindo gaveta. Caixa de gaveta 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Caixa com torno de bancada: Porta pode ser fechada com fechadura de cilindro com pinos. A gaveta não pode ser fechada.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas (esquerda) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Altura frontal das gavetas (direita) mm: 150

Altura da porta (lado direito) mm: 575

Material fornecido:

1 × caixa com gavetas, 1 × caixa incluindo regulador rebatível e de altura com torno de bancada, tampo de trabalho.

Acessórios especiais:

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

Ficha de dados

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Comprimento do tampo de trabalho	1500 mm
Profundidade útil da gaveta em G	20
Altura do módulo de gavetas	800 mm
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Altura útil do módulo de gavetas	700 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	1000 kg
Série	vario
Largura útil da gaveta em G	20
Área útil da gaveta em G	20×20
Profundidade do módulo de gavetas	650 mm
Peso	179 kg
Largura útil da gaveta	500 mm
Largura do módulo de gavetas	600 mm
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Número de gavetas	7
Altura	850 mm
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ficha de dados

Atributo do nome do produto

20x20G

Tipo de produto

Bancada de trabalho

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/922827-1500/6+1T>