

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho com dispositivo de transporte, 950 mm de altura com placa Eluplan escura, 20×20G, Comprimento da placa: 1500



Dados do pedido

Número do pedido	923677 1500
GTIN	4062406086121
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável com estrutura inferior em tubo retangular, **gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. **Desbloqueio individual de gavetas com uma mão** que evita a abertura das gavetas durante o transporte. Unidade móvel com 2 rodas orientáveis e 2 rodas fixas com Ø 100 mm com revestimento de rolamento de borracha maciça. A bancada de trabalho é elevada ou baixada uniformemente com uma pega de elevação de Haptoprene bicomponente, assegurando uma elevada estabilidade no local de utilização ou um transporte fácil. Unidade móvel com capacidade de carga até **400 kg** (bancada de trabalho incluindo conteúdo). Pés com corredeiras de plástico que não danificam o piso. Caixa de gaveta 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Equipamento:

Altura frontal da gaveta por lado mm: 75

Altura da porta por lado mm: 525

Número de prateleiras de altura regulável: 2

Pintura:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **unidade de deslocamento sempre antracite RAL 7016** (não configurável), **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Descrição técnica

Ficha de dados

Área útil da gaveta em G	20×20
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Altura útil do módulo de gavetas	625 mm
Material do tampo de trabalho	Eluplan
Peso	141 kg
Altura	950 mm
Material roda	Borracha maciça
Largura útil da gaveta	500 mm
Pega de empurrar	não
Profundidade útil da gaveta em G	20
Profundidade da estrutura inferior	700 mm
Número de gavetas	2
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Superfície do tampo de trabalho	lacado incolor
Número de rodas fixas sem travão imobilizador	2
Ø da roda fixa	100 mm
ComfortClose	não
Comprimento do tampo de trabalho	1500 mm
Largura da estrutura inferior	1300 mm
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Número de rodas orientáveis sem travão imobilizador	2
capacidade de carga máxima do dispositivo de transporte	400 kg
Largura útil da gaveta em G	20
Ø da roda orientável	100 mm
rebaixável	sim
Para-choques	não
Número de portas	2
Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
Tipo de conector de entrada	F

Ficha de dados

Tensão nominal	250 V
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	950 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	400 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Ângulo de abertura da porta	180 grau
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	20×20G
Tipo de produto	Bancada de trabalho móvel

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/923677-1500>