

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho, porta à esquerda, 4 gavetas à direita, Placa multiplex de faia, 20x20G, Comprimento da placa: 1500mm**Dados do pedido**

Número do pedido	921044 1500
GTIN	4062406086336
Classe de artigo	9GG

Descrição**Versão:**

Bancada de trabalho em construção de aço estável com estrutura inferior em tubo retangular. Caixa de gaveta que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Pés com corredeiras de plástico que não danificam o piso.

Corpo de gaveta sempre cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**. Frentes de gavetas de cor variável. Sem arestas interferentes circundantes para uma limpeza e um aproveitamento ideais da superfície com material de separação (caixas, inserções de espuma dura, régua separadoras ranhuradas). Alojamentos de gaveta em grelha de 25 mm.

Sistema de fecho com fechadura de cilindro com pinos com 5 pinos de fecho, inserto de encaixe modular. Adequado para sistema de fecho.

Caixa com porta e uma prateleira.

Equipamento:

Altura da porta (lado esquerdo) mm: 525

Número de prateleiras de altura regulável (esquerda): 1

Altura frontal das gavetas (direita) mm: 75, 100, 150, 200

Acessórios especiais:

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta e porta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Descrição técnica

Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Altura útil do módulo de gavetas	525 mm
Número de gavetas	4
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Largura da estrutura inferior	1300 mm
Largura útil da gaveta em G	20
Largura útil da gaveta	500 mm
Comprimento do tampo de trabalho	1500 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	800 kg
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Altura	850 mm
Série	Ready-to-go
Profundidade útil da gaveta em G	20
Profundidade da estrutura inferior	700 mm
Área útil da gaveta em G	20×20
Peso	142,3 kg
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Ângulo de abertura da porta	180 grau
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atributo do nome do produto	20x20G
Tipo de produto	Bancada de trabalho

Acessórios

Pega de empurrar para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Tampa de fecho para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Gaveta Altura frontal das gavetas 100	927800 100
Gaveta Altura frontal das gavetas 150	927800 150
Gaveta Altura frontal das gavetas 200	927800 200
Gaveta Altura frontal das gavetas 75	927800 75
Inserção de encaixe com 2 chaves Número de fechadura Ho (3 dígitos) 003	950050 003
Ferramenta de desmontagem Tipo 1	950070 1
Sistema de amortecimento de abertura da gaveta Comfort Close Capacidade de carga da gaveta 75	950180 75
gama de contentores para peças pequenas easyPick Altura frontal das gavetas/tipo 75/1	950300 75/1
gama de contentores para peças pequenas easyPick Altura frontal das gavetas/tipo 75/2	950300 75/2
gama de contentores para peças pequenas easyPick Altura frontal das gavetas/tipo 75/3	950300 75/3
Separador de ranhuras / gama de divisórias Altura frontal das gavetas/tipo 100/1	950320 100/1
Separador de ranhuras / gama de divisórias Altura frontal das gavetas/tipo 100/2	950320 100/2
Separador de ranhuras / gama de divisórias Altura frontal das gavetas/tipo 100/3	950320 100/3
Separador de ranhuras / gama de divisórias Altura frontal das gavetas/tipo 150/4	950320 150/4
Separador de ranhuras / gama de divisórias Altura frontal das gavetas/tipo 150/5	950320 150/5

Separador de ranhuras / gama de divisórias Altura frontal das gavetas/tipo 75/1	950320 75/1
Separador de ranhuras / gama de divisórias Altura frontal das gavetas/tipo 75/2	950320 75/2
Separador de ranhuras / gama de divisórias Altura frontal das gavetas/tipo 75/3	950320 75/3
Tapete para gavetas Dimensão em G 20X20	951830 20X20
Conjunto de tapetes antiderrapantes para gavetas,5 peças Dimensão em G 20X20	951885 20X20
Tapete com borracha ranhurada para gavetas Dimensão em G 20X20	951910 20X20
Apoio em PVC macio transparente Largura 1500	951951 1500
Conjunto de limas Quantidade de ferramentas 6	952253 6
Jogo de chaves combinadas Quantidade de ferramentas 20	952505 20
Conjunto de chaves de parafusos Quantidade de ferramentas 10	953522 10
Conjunto de chaves de caixa de 1/2 polegadas Quantidade de ferramentas 32	953821 32
Conjunto de chaves de caixa 1/4 e 1/2 polegada Quantidade de ferramentas 37	953828 37
Conjunto de chaves de caixa 1/4 e 1/2 polegada Quantidade de ferramentas 39	953833 39
Sortido de alicates Quantidade de ferramentas 5	954295 5
Sortido de alicates Quantidade de ferramentas 5	954305 5
Sortido de alicates Quantidade de ferramentas 5	954306 5
Riscagem e serragem Quantidade de ferramentas 8	954895 8
Variedade de oficinas Quantidade de ferramentas 22	955071 22
Variedade de oficinas Quantidade de ferramentas 22	955072 22
Variedade de oficinas Quantidade de ferramentas 26	955081 26