

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho, porta à esquerda, centro aberto, 4 gavetas à direita, Plana Eluplan escuro, 20x20G, Comprimento da placa: 2000



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 921177 2000 |
| GTIN | 4062406086404 |
| Classe de artigo | 9GG |

Descrição

Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável com estrutura inferior em tubo retangular. Caixa de gaveta que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Pés com corrediças de plástico que não danificam o piso.

Corpo de gaveta sempre cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**. Frentes de gavetas de cor variável. Sem arestas interferentes circundantes para uma limpeza e um aproveitamento ideais da superfície com material de separação (caixas, inserções de espuma dura, réguas separadoras ranhuradas). Alojamentos de gaveta em grelha de 25 mm.

Sistema de fecho com fechadura de cilindro com pinos com 5 pinos de fecho, inserto de encaixe modular. Adequado para sistema de fecho.

Parte central com caixa aberta recuada para um assento ergonómico. Caixa com porta e prateleira ajustável em altura.

Equipamento:

Altura da porta (lado esquerdo) mm: 625

Número de prateleiras de altura regulável (esquerda): 1

Altura frontal das gavetas (direita) mm: 100, 125, 150, 250

Acessórios especiais:

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta e porta antracite RAL 7016, **revestido a pó**. **O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Ficha de dados

Descrição técnica

| | |
|---|--|
| Largura útil da gaveta | 500 mm |
| Largura da estrutura inferior | 1900 mm |
| Profundidade da estrutura inferior | 700 mm |
| Profundidade útil da gaveta | 500 mm |
| Altura | 950 mm |
| Peso | 165,2 kg |
| Largura útil da gaveta em G | 20 |
| Número de gavetas | 4 |
| Área útil da gaveta em G | 20x20 |
| Altura útil do módulo de gavetas | 625 mm |
| Série | Ready-to-go |
| Espessura do tampo de trabalho | 50 mm |
| Comprimento do tampo de trabalho | 2000 mm |
| Profundidade do tampo de trabalho | 750 mm |
| Profundidade útil da gaveta em G | 20 |
| Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 800 kg |
| Modelo de construção | Construção em tubo de aço |
| Espessura do material | 1 mm |
| Altura da bancada de trabalho | 950 mm |
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg |
| Espessura do tampo | 50 mm |
| Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % |
| Ângulo de abertura da porta | 180 grau |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo do nome do produto | 20x20G |

Tipo de produto

Bancada de trabalho

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/921177-2000>