

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho, regulável eletricamente em altura, porta à esquerda, centro aberto, 4 gavetas à direita, Placa de bambu, 20×20G, Comprimento da placa: 2000/DE



Dados do pedido

Número do pedido	921561 2000/DE
GTIN	4062406086534
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável com estrutura inferior em tubo retangular. Caixa de gaveta que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Ajuste elétrico contínuo em altura. Ajuste de altura com botão. Cabo de ligação com ficha Schuko alemã. Potência de ligação de 250 V/50 Hz com um máximo de 340 W. Cabo de ligação com 1,5 m de comprimento.

Parte central com caixa aberta recuada para um assento ergonómico.

Corpo de gaveta sempre cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**. Frentes de gavetas de cor variável. Sem arestas interferentes circundantes para uma limpeza e um aproveitamento ideais da superfície com material de separação (caixas, inserções de espuma dura, régua separadoras ranhuradas). Alojamentos de gaveta em grelha de 25 mm.

Sistema de fecho com fechadura de cilindro com pinos com 5 pinos de fecho, inserto de encaixe modular. Adequado para sistema de fecho.

Caixa com porta e prateleira ajustável em altura.

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de $\varnothing < 12$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Equipamento:

Altura da porta (lado esquerdo) mm: 525

Número de prateleiras de altura regulável (esquerda): 1

Altura frontal das gavetas (direita) mm: 75, 100, 150, 200

Ficha de dados

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta e porta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

Na instalação em linha é obrigatoriamente necessária a placa de cisalhamento n.º 927220.

Descrição técnica

Velocidade de elevação	9 mm/s
Tensão de ligação	250 V
Profundidade da estrutura inferior	700 mm
Área útil da gaveta em G	20×20
Princípio da regulação de altura	elétrico
Largura útil da gaveta em G	20
Regulação de altura contínua	sim
Profundidade útil da gaveta em G	20
Largura útil da gaveta	500 mm
Faixa de ajuste da altura	850 - 1050 mm
Número de gavetas	4
Altura útil do módulo de gavetas	525 mm
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
ComfortClose	não
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
força de elevação máxima	6000 N
Peso	184,1 kg
Série	Ready-to-go
Largura da estrutura inferior	1900 mm
Comprimento do tampo de trabalho	2000 mm
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Tipo de proteção IP	IP 20
Alimentação de energia	A bateria recarregável

Ficha de dados

Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de conector de entrada	F
Tensão nominal	250 V
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Regulação da altura do posto de trabalho	850-1050 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	350 kg
Modelo de regulação de altura	elétrico
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Ângulo de abertura da porta	180 grau
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	20x20G
Tipo de produto	Bancada de trabalho

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/921561-2000/DE>