

Garant GRIDLINE

**Bancada de trabalho Vario Basic, altura 850 mm, Plana Eluplan escuro,
Comprimento da placa: 1000mm****Dados do pedido**

Número do pedido	922007 1000
GTIN	4062406086671
Classe de artigo	9GG

Descrição**Modelo:**

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé com 50 mm de largura com escoramento transversal e alojamento para ajuste de altura. Pés com corredeiras de plástico que não danificam o piso. Com 2 pares de esquadros para reforçar.

Material fornecido:

2 x peças de pé, 2 x pares de esquadros, tampo de trabalho.

Acessórios especiais:

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

Pintura:

Corpo e peças de pé cinza claro RAL 7035, **revestido a pó.**

Instrução:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Altura	850 mm
Série	vario Basic

Material do tampo de trabalho	Eluplan
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Comprimento do tampo de trabalho	1000 mm
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Peso	44 kg
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	850 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	400 kg
Espessura do tampo	50 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Mesa de trabalho

Acessórios

Tampo de trabalho com cobertura de plástico cinzento-escuro (Eluplan) Comprimento da placa 1000	926241 1000
Peça de pé Altura 800	927000 800
Chapa de nós Tipo 1	927122 1